

Click-Torque C 3 set 2 za vijačenje cementa, 40-200 Nm, 11 kosov

Nastavljivi momentni ključ Click-Torque z obojestransko ročico



EAN:	4013288217561
Mere:	545x132x95 mm
Številka izdelka:	05075681001
Teža:	3366 g
Oznaka izdelka:	Click-Torque C 3 Set 2
Država porekla:	CZ
Carinska tarifa:	82041200

- Za vgradnjo cementnih vijakov, pomembnih za varnost, z določenimi momenti navora v skladu z navodili proizvajalca vijakov.
- Momentni ključ Click-Torque C 3 z obojestransko 2054 ročico (merilno območje: 40-200 Nm; natančnost $\pm 3\%$ po DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 8790 C Impaktor vložki za nasadne ključe za uporabo z udarnimi ključi na stisnjen zrak ali električni pogon s pogonom 12,5 mm = 1/2" (13 mm do 21 mm)
- Nastavek 8894 SC, kratek, 1/2", s križno odprtino in obročasto vtičnico za pritrditev zapornega obroča/zapornega zatiča pri strojnih orodjih
- 11-delni komplet v vrhunski tekstilni škatli za orodje

11-delni komplet za vgradnjo cementnih vijakov, pomembnih za varnost, z določenimi momenti navora v skladu z navodili proizvajalca vijakov. Z iskalnikom orodja Take it easy z barvnim označevanjem in žigom velikosti - za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.



Spletna povezava

https://products.wera.de/en/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 / 40
45-0

Click-Torque C 3 set 2 za vijačenje cementa, 40-200 Nm, 11 kosov

Nastavljivi momentni ključ Click-Torque z obojestransko ročico



Za vgradnjo cementnih vijakov



Komplet orodij je posebej primeren za vgradnjo cementnih vijakov, pomembnih za varnost, z določenimi momenti navora v skladu z navodili proizvajalca vijakov.

Za električno ali pnevmatsko udarni ključ



Tehnologija Impaktor zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo vtičnikov Impaktor tudi v ekstremnih razmerah.

Vtičnica s križno odprtino in obročem



Zaradi utora in obročka je mogoče orodje zavarovati z zatičem ali O-obročem na električnem orodju.

Ključ serije Click-Torque



Klik navorni z nezamenljivim dizajnom Wera.

Natančno



Natančnost $\pm 3 \%$ po standardu DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enostavno in varno




Enostavna nastavitvev in shranjevanje želene vrednosti navora; berljivo na glavni in drobni skalici.

Enostavna nastavitvev



Z zvočnimi in otipljivimi klikli pri prilagajanju vrednosti lestvice.

Sprostitutvenimehanizem



Ko je dosežena nastavljena vrednost navora, se sproži zvočni in otipni mehanizem.

Spletna povezava

https://products.wera.de/en/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 / 40
45-0

Click-Torque C 3 set 2 za vijačenje cementa, 40-200 Nm, 11 kosov

Nastavljivi momentni ključ Click-Torque z obojestransko ročico



Vsebina kompleta:

Momentni ključ Click-Torque C 3 z reverzibilno ročico, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

1x 1/2" x 40-200 Nm



8790 C Impaktorska vtičnica z 1/2" pogonom, 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC podaljšek, kratek, 1/2", 1/2" x 125 mm



1x 1/2" x 125 mm



Spletna povezava

https://products.wera.de/en/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 / 40
45-0