

## 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

---



- 
- Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis
  - Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität innerhalb des Türsprechsystems
  - Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)
  - Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt
  - Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)
  - Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben.
  - Anschluss für bereits vorhandenen Türgong
  - Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür
  - Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster
  - Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)
- 

### TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.

Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7" Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet – über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher zur Aufzeichnung von Szenen.

Bedienkomfort lokal & unterwegs: per Monitor & App

## 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

---

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App.

### 2-Draht-Installation

Die Kommunikation zwischen 2-Draht Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler (Konverter Unit). IP/PoE/WLAN-Variante: siehe TVHS20200.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich – mit je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

# 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Abmessungen	200 x 140 x 15 mm
Alarmausgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmausgang (NO/NC)	8
Anschlüsse	1 x DC/Audio/Video, 8 x Alarめingang, 2 x Alarmausgang
Anzeige	7" Touchscreen Monitor
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Auflösung	1.024 x 600 Pixel
Bedienung	Touch-Screen
Breite	200 mm
Höhe	140 mm
Leistungsaufnahme	6 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	7" Touch Monitor 2-Draht
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Anschlusskabel I/O
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1

Lieferumfang 05 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 05 Menge	1
Länge	15 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, RTSP
Neu	Nein
Produktgruppe	Video
Spannungsversorgung DC	via TVHS20310 V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 32 GB)