

Bez.: LSA Verbinder, CAT 6a, IP68, Outdoor

Dieser LSA Verbinder ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Mit IP68 ist er für ein zeitweiliges Untertauchen und vor Staub geschützt.

- Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf Schneidklemme (LSA)
- Belegte Pins: 8 (1:1)
- Vergoldete Kontakte
- für Kabeldurchmesser: 3mm bis 8mm
- Geeignet für Massivleiter AWG 26 bis AWG 22
- Geeignet für Litzenleiter AWG 26 bis AWG 22
- Kategorie: 6a
- Schirmung: STP
- Kompatibel mit 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBASE-T

- Gehäuse Material: Nylon PA66
- Schutzart (gesteckt): IP68
- Arbeitstemperatur: -20° C bis +70° C
- Lagertemperatur: -40° C bis +85° C
- Farbe: schwarz

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



Bez.: Montageanleitung



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de