

Artikel-Nr.: 3280528

Bez.: RJ-45 Stecker, werkzeuglos, Cat. 6A, STP, Bajonett

An den feldkonfektionierbaren Stecker schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.

- Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
- Geeignet für Massivleiter 1/23 AWG bis 1/26 AWG
- Geeignet für Litzenleiter 7/23 AWG bis 7/26 AWG
- für Kabdurchmesser: 6,0 bis 7,5mm
- Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
- Schirmungsklasse: STP
- Kompatibel mit: 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBASE-T
- Gehäusematerial: Metall, Zinkdruckguss Nickel platiert
- Material LSA-Terminal: PC (UL94 V-2), Kupfer Zinn platiert
- Material Kontakte: Phosphor Bronze 100u Nickel platiert, 50u vergoldet
- Werkzeuglose Montage
- Besonderheiten: Bajonettverschluss,
Kabelmanager (PC, UL94 V-2) mit T568A/B Farbcodierung,
min. 750 Steckzyklen (RJ-45), min. 20 Steckzyklen (LSA)
- Standards: IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2
- Arbeitstemperatur: -10 bis +60 °C
- Farbe: silber

Lieferumfang:

- 1x RJ-45 Stecker
- 1x Kabelmanager (PC, UL94 V-2)
- 1x Metalltülle gerade, Bajonettverschluss
- 1x Kupferfolienband
- 1x Montageanleitung

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

