

Nachtlicht

00223498 LED-Nachtlicht mit Steckdose, 2 USB-Ausgänge, Bewegungs- und Lichtsensor



Highlighttext:


- energiesparendes LED-Nacht- und Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, integrierter 2-fach USB-A-Ladefunktion und Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz zum Einsatz in Kinderzimmern, Hausfluren, Kellern etc.
- Nachtlicht reagiert bei Dunkelheit auf Bewegung und schaltet sich dann automatisch ein
- mit 2 integrierten USB-A-Buchsen: ideal für alle Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole
- einfach, energieeffizient, sicher: Nachtlicht an Steckdose anschließen, niedriger Energieverbrauch dank LED-Leuchtdiode, die nicht heiß wird
- Anschluss elektronischer Geräte dank integrierter Steckdose weiterhin möglich, so geht kein Steckplatz verloren
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- das LED-Nachtlicht erfasst bei Dunkelheit Bewegungen in einem Erfassungswinkel von ca. 120° bei einer Reichweite von 2,5 m
- Anschlüsse zur zeitgleichen Stromversorgung weiterer elektronischer Geräte über integrierte Steckdose und 2 zusätzliche 2.4-USB-Anschlüsse (Twin Power)
- das energiesparende Nachtlicht für Steckdosen im Innenbereich leuchtet nach Aktivierung durch Bewegung für ca. 30 Sekunden
- das Licht ist tageslichtweiß (18000 K) und hat einen sehr geringen Verbrauch: ca. 0,3 W

Technische Eigenschaften:

- Lichtfarbe: Weiß
- Produktbereich: Home & Living
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Eigenverbrauch Nachtlicht max.: 0,3 W
- IP-Schutzklasse: IP20 (Trockene Räume)
- Lebensdauer: 30000 h
- Leuchtmittel: LED
- Lichtfarbe/Farbtemperatur: Tageslicht – 18000 K
- Zusatzfunktionen: 30 Sek. Leuchtdauer, Bewegungssensor, Dämmerungssensor, Max. 2,4A USB, Steckdose mit Kindersicherung, USB-A Ladeanschluss
- Breite x Höhe x Länge: 8,5 x 8,5 x 7,5 cm

Lieferumfang:

- 1 Nachtlicht
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 491688	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223498	6	1	1