

WelcomeBell 300 Basic

DES 7300 DCH

Drahtlose Klingel 300 m,
leistungsstarker Ton und visueller Alarm



Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, ihrer Leistungsstärke und ihres kompakten Designs ist die Klingel Philips WelcomeBell 300 Basic ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Mit einer Reichweite von 300 m, einfärbigem Blinklicht und einfacher Bedienbarkeit lässt sich diese Klingel ganz leicht in Ihre Wohnung integrieren.



+ Produkt



- Verpassen Sie keinen Besucher mehr dank des integrierten einfarbigen LED-Blinklichts.
- 4 hochwertige Klingeltöne
- mobile Klingel, die sich aufstellen oder an der Wand befestigen lässt
- Ein Blinken signalisiert einen schwachen Akku seitens der Klingel oder dem Sender und sorgt dafür, dass Sie nicht mehr durch einen leeren Akku überrascht werden.
- auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender (Klingeltaste, Bewegungserfassung, Öffnungsmelder Tür/Fenster) erweiterbare Plattform
- individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge
- beleuchtete und jeder Witterung standhaltende Klingeltaste (IP65)

Inhalt des Sets:

- 1 Klingel mit Blinklicht
- 1 Tischhalterung für Klingel
- 1 Klingeltaste
- 1 Regenschutz



PHILIPS

Technische Merkmale

| | | Optionales Zubehör |
|-----------------------------|---|--|
| Garantie | 2 Jahre | |
| Verkabelung | drahtlos | |
| Maximaler Abstand | 300 m im freien Feld - Frequenz 433 MHz | |
| Klingel | 4 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB |  WelcomeBell 300 Color drahtlose Klingel, 300 m, farbiges Blinklicht |
| Merkmale Klingel | Modus: Klingelton/Blinklicht (geräuschlos) / Klingelton + Blinklicht Farbanzahl Blinklicht: 1 Max. Senderanzahl: 4 Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal) USB-Ladegerät: nein Befestigung: an der Wand oder aufstellbar |  WelcomeBell 300 Plugin drahtlose, steckbare Klingel, 300m |
| Merkmale Sender | Max. Empfängeranzahl: 4 Beleuchtete Klingeltaste: ja Beleuchtetes Namensschild: ja Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal) Befestigung: an der Wand |  WelcomeBell 300 MP3 drahtlose Klingel, 300 m, Blinklicht & MP3 |
| Einstellungen | Lautstärke Klingel + Modus Klingel |  WelcomeBell 300 AddPush zusätzliche Klingeltaste |
| Oberfläche | Klingel: weißer, grauer Kunststoff und Gewebe Sender: weißer und transparenter Kunststoff | |
| Elektrische Eigenschaften | Klingel: 3 x AA (LR06) (nicht im Lieferumfang enthalten) Sender: 2 x AAA (LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Betriebstemperatur | -10°C / 55°C | |
| Verwendung | Klingel: Innenbereich Sender: Außenbereich (IP65) |  WelcomeBell 300 AddContact Öffnungsmelder Tür/Fenster |
| Merkmale des Einzelprodukts | Abmessungen Klingel: Abmessungen Sender: Gewicht: | |
| Merkmale Set | Maße: 210 (H) x 150 (L) x 66 (T) mm Gewicht: |  WelcomeBell 300 AddMove Bewegungserfassung |
| Norm und Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | |

