

# PHILIPS

## WelcomeEye Connect 3

DES 9930 VDP

Smarte Videotürsprechanlage mit 7-Zoll-Touchscreen, hervorragender Bildqualität in **3K-Auflösung** (2592 x 1944) und neuen Funktionen für mehr Leistung und Komfort



Works with  
Philips Door Connect  
app



works with the  
Google Assistant



Unübertroffene  
Bildqualität

### DIE SMARTE PREMIUM-VIDEOTÜRSPRECHANLAGE VON PHILIPS BIETET NEUE, INNOVATIVE FUNKTIONEN

Bildqualität in 3K-Auflösung (2592 x 1944), Nachtsicht ohne LED, Notruftaste, MP3-Klingelton, QR-Code-Erstellung für zeitlich begrenzten Zugang u. v. m. Diese Videotürsprechanlage **Philips WelcomeEye Connect 3** wird unentbehrlich, wenn es darum geht, Ihre Besucher willkommen zu heißen. Über den Touchscreen des Monitors, Ihr Smartphone oder Ihren Sprachassistenten können Sie Besucher sehen, mit ihnen sprechen und ihnen die Pforte oder das Tor öffnen. Verwalten Sie Zugänge und Zufahrten sicher.



# + Produktvorteile

## Eine unübertroffene Bildqualität

3K

- **Unübertroffene Bildqualität mit 3K-Auflösung** (2592 x 1944 Pixel)
- Großer Blickwinkel von 120° horizontal und über 160° diagonal
- **Nachtsicht** in Farbe ohne Beleuchtung: Besucher werden nicht mehr durch das Blitzlicht geblendet. Trotzdem sind die Gesichtszüge der Besucher auch bei Dunkelheit bis ins Detail erkennbar.



## Neue Funktionen

- **Notruffunktion:** Im Notfall können z. B. Kinder oder ältere Menschen die Nutzer der mobilen App einfach über den Monitor anrufen.
- **Individuell anpassbare Klingeltöne:** Über die mobile App können Sie 2 MP3-Dateien Ihrer Wahl hochladen.
- Im Bildschirm integrierter **Näherungsschalter:** Der Monitor erkennt Sie, sobald Sie vor ihm stehen. Ohne Ihr Zutun erwacht der Bildschirm und zeigt das Menü Ihrer Video-Türsprechanlage an.



## Kontrollieren Sie die Zugänge zu Ihrem Haus

- Sie können die Öffnung einer Pforte oder eines motorisierten Tores mit **einem QR-Code** steuern, den Sie über die mobile Anwendung erstellen und an die Personen Ihrer Wahl weitergeben können. Sie wählen die Gültigkeitsdauer und legen Zeitfenster fest.
- In die Türsprechanlage **integrierte RFID-Zutrittskontrolle** zum Öffnen des Türöffners Ihrer Pforte oder eines motorisierten Tors mit Ihrer Zutrittskarte (max. 20 Karten).
- **Monitoring-Funktion** zur einfachen Überwachung Ihrer Hauseingänge, auch wenn niemand klingelt.
- Doppelte Steuerung: Türschloss und Tor.



# + Produktvorteile




## Einfache Installation

- Einfachste Installation auf dem Markt: Der Monitor verfügt über eine ausgeklügelte Wandmontageplatte, die es ermöglicht, den Monitor zu verkabeln und zu installieren, ohne ihn dabei in der Hand halten zu müssen.
- Zuerst wird die Türsprechanlage am Pfosten befestigt. Danach haben Sie buchstäblich freie Hand für die Verkabelung.
- Die Installation erfolgt mit zwei Drähten zwischen Türsprechanlage und Monitor; die Polarity-Protect-Funktion schützt Ihre Video-Türsprechanlage vor Verpolungsfehlern.


## Besucher empfangen

- Von zu Hause aus (Monitor, Sprachassistent) oder aus der Ferne mit dem Smartphone können Sie Besucher, die an Ihrer Tür klingeln, begrüßen und ihnen die Tür öffnen.
- Mit der **Abwesenheitsbenachrichtigungsfunktion** können Sie Ihre Besucher informieren, wenn Sie nicht erreichbar sind.
- **Speichern Sie Fotos und Videos von Besuchern** auf dem internen Speicher der Videotürsprechanlage oder auf einer micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). Die gespeicherten Elemente sind über die App zugänglich.



## Breite Kompatibilität

**Volle Kompatibilität mit den Sprachassistenten Google und Alexa:** Sie werden von Ihrem Sprachassistenten über die Anwesenheit eines Besuchers informiert und können per Sprachbefehl die Öffnung Ihrer Pforte oder Ihres Tors mit einem sicheren Code steuern. Wenn Ihr Sprachassistent mit einem Display ausgestattet ist, können Sie bei einem eingehenden Anruf das Live-Bild Ihres Besuchers sehen und mit ihm sprechen.



2,4 GHz  
5 GHz

### Unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN

Garantiert volle Kompatibilität bei der Inbetriebnahme für eine verbesserte Verbindung.



**Kompatibel mit den Sicherheitskameras des Philips-Sortiments:** Zeigen Sie das Kamerabild auf dem Monitor an und schalten Sie mit einem Klick auf das Bild der Türsprechanlage um.




### Skalierbare Zwei-Familien-Plattform

Anschlussmöglichkeit von 3 Monitoren und 2 Türsprechanlagen pro Familie.

# Technische Merkmale

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Optionales Zubehör                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie                    | 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Verkabelung                 | Digitale 2-Draht-BUS-Technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| Maximaler Abstand           | Kabelgebunden: 120 m (gemessen zwischen den 2 am weitesten von der Anlage entfernten Elementen)<br>WLAN: erfordert ein WLAN-Netzwerk (IEEE 8111 b/g/n), das am Installationsort des Monitors verfügbar sein muss.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| Steuerung                   | Türöffner und Tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| Klingelton                  | 6 Klingeltöne<br>Geräuschpegel: 85 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| Merkmale Monitor            | Diagonale: 7 Zoll (18 cm)<br>Auflösung: 1024 x 600 px<br>Interner Speicher im Bildschirm<br>WLAN: 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802,11 b/g/n<br>Montage: Wandmontage                                                                                                                                                                                                                                | <br><b>WelcomeEye AddScreen</b><br>Zusätzlicher smarter 7-Zoll-Touchscreen-Monitor<br>Ref. 531048 |
| Merkmale Türsprechanlage    | Sensor: C-MOS Farbe<br>Blickwinkel: H120°/ Diagonale ~165°<br>Objektiv: nicht schwenkbar<br>Nachtsicht: In Farbe ohne Beleuchtung<br>Beleuchtete Klingeltaste: Ja<br>Beleuchtetes Namensschild: Ja<br>Steuerung Türöffner: 12 V, 1,1 A, konfigurierbare Haltezeit von 1 bis 5 s.<br>Steuerung Tor: Schaltvermögen max. 12 V/2 A<br>RFID: 125 kHz – max. 20 Badges<br>Montage: Aufputzmontage | <br><b>WelcomeEye AddPanel</b><br>Zusätzliche Türsprechanlage<br>Ref. 531045                      |
| Kompatibel mit Smartphone   | Anwendung: Philips Door Connect benötigt ein Smartphone mit Netzwerkverbindung (3G/4G/5G/WLAN)<br>OS-Kompatibilität: Android/iOS<br>Benachrichtigung: PUSH-Nachricht, wenn ein Gast klingelt                                                                                                                                                                                                 | <br><b>WelcomeEye Power</b><br>Modulares 24-Volt-Netzteil<br>Ref. 531010                        |
| Einstellungen               | Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke des Klingeltons + 2 anpassbare Klingeltöne als MP3 aus der Handy-App                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                  | Monitor: 70 % recycelter Kunststoff und Glas<br>Türsprechanlage: 100 % recyceltes Aluminium und 70 % recycelter Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Elektrische Eigenschaften   | 24 V DC – Leistungsaufnahme max. 24 W im Betrieb, max. 5 W im Stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Elektrischer Anschluss      | Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Betriebstemperatur          | -15 °C/+50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| Verwendung                  | Monitor: Innenbereich<br>Türsprechanlage: Außenbereich (IP55) und Schlagfestigkeit IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Merkmale des Einzelprodukts | Abmessungen Monitor: 132 (H) x 190 (B) x 18 (T) mm inklusive Wandmontageplatte<br>Abmessungen Türsprechanlage: 152 (H) x 70 (B) x 37 (T) mm<br>Gewicht: 800 g                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| Merkmale Set                | Abmessungen: 210 (H) x 240 (B) x 68 (T) mm<br>Gewicht: 890 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| Norm und Zertifizierung     | CE, RoHS, REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |

## Schaltplan



## Inhalt des Sets

- 1 7-Zoll-WLAN-Touchscreen
- 1 Türsprechanlage mit integriertem RFID-Leser
- 1 Wandhalterung für Monitor
- 1 Steckernetzteil (+ UK-Adapter)
- 3 RFID-Badges

