

Akku-Winkelschleifer

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum Trennen und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT.



18V **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Akkuschutzsystem | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 79 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,3 - 2,5 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 362 x 140 x 145 mm |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Vibration | 6,0 m/s ² |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm Trennen



123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



127147-6

Absaughaube Schleifen



192227-7

Superflansch



194514-0

Seitengriff Antivibration



194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195354-9

EZYNUT M14



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196845-3

Absaughaube 125 mm



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



224415-9

Spannflansch



821551-8

MAKPAC Gr. 3



838175-3

Tiefziehteil f. Makpac



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

