

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Durch die Möglichkeit zum Dimmen kann eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom) |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Sockel | R7S [R7s] | |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | |
| Schaltzyklus | 50000X | |
| Technischer Typ | 14-120W | |
| Lichttechnische Daten | | Elektrische Kenndaten |
| Farocode | 840 [CCT von 4000 K] | Eingangs frequenz 50 bis 60 Hz |
| Lichtstrom (Nom) | 2000 lm | Power (Rated) (Nom) 14 W |
| Nennlichtstrom (Nom) | 2000 lm | Lampenstrom (Nom) 75 mA |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (CW) | Äquivalente Leistung 120 W |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K | Startzeit (Nom) 0,5 s |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 142,86 lm/W | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) 0,5 s |
| Farbkonsistenz | <6 | Leistungsfaktor (Nom) 0,8 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 | Spannung (Nom) 220-240 V |
| Temperaturkenndaten | | Gehäusetemperatur (max) 100 °C |

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen

Dimmbar Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 14 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869671406500
Bestell-Produktname CorePro LED linear D 14-120W R7S 118
840

EAN/UPC - Produkt 8718696714065

Bestellcode 71406500


Anzahl pro Verpackung 1

Anzahl pro Umverpackung 10

Material-Nr. (12NC) 929001353702

Nettogewicht (Einzelteil) 0,095 kg



Abmessungsskizzen



R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 | 29 mm | 118 mm |

Photometrische Daten




NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

