

Programmieradapter - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Near Field Communication (NFC) Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur drahtlosen Konfiguration von NFC-fähigen Produkten von PHOENIX CONTACT mit Software. Ein gesonderter USB-Treiber ist nicht erforderlich.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 3 7 0 5 6 9
GTIN	4055626370569
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	160,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	165,860 g
Zolltarifnummer	84718000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich	4,3 V ... 5,5 V
--------------------------	-----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	25 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-45 °C ... 85 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95 %

Maße

Breite	56 mm
Höhe	18 mm
Tiefe	88 mm

Normen und Bestimmungen

NFC Standard	ISO 14443A
--------------	------------

Programmieradapter - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

	ISO 15693
--	-----------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-D-03506
-----	--	-------------