

## Kabelmarkierer CLI TM 20-66

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



**CLI TM** ist die passende Hülse für große Leiterquerschnitte. Die transparente Tasche der Hülse schützt die Einsteckschilder vor Umgebungseinflüssen. Mit Kabelbindern wird die transparente **CLI TM** Hülse befestigt. Die Markierung erfolgt mit TM-I 18 für CLI TM 10/33 oder ESG 9/17 für CLI TM20/33. Beide Einsteckschilder sind im bewährten MultiCard-Format konzipiert und lassen sich mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter oder MC-Mobilo komfortabel beschriften. Für CLI TM 20/66 eignet sich das Schild CLI F 2/17,5.

- Fester Sitz durch Montage mit Kabelbinder
- Professionelle Beschriftung mit den Weidmüller Beschriftungssystemen für MultiCards

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1763390000</a>
Typ	CLI TM 20-66
Ausführung	Kabelmarkierer, 66 x 11.3 mm, PVC, Farbe: transparent
GTIN (EAN)	4032248050840
VPE	50 Stück

## Kabelmarkierer CLI TM 20-66

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	66 mm	Breite	11,3 mm
Höhe	5 mm	Tiefe	5 mm
Nettogewicht	1,3 g		

### Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	transparent	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Plotterbeschriftbar	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

### Zulassungen

Zulassungen

**Kabelmarkierer  
CLI TM 20-66**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**CLI F 2-17,5**



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden. <p>Erhältlich sind offene und geschlossene Markierer, bedruckte oder neutrale Markierer für die individuelle Beschriftung. Die halogenfreien und schadstoffarmen Weidmüller Leitermarkierer entsprechen den europäischen Normen sowie hausinternen Normen von namhaften Anlagenbauern.<p> <b>Markierer für Leiter und Kabel -</b> Lieferbar sind Systeme für: <ul><li>Das Aufrasten einsatzfertig beschrifteter Markierer nach individuellem Kennzeichnungsbedarf</li><li>Die Kennzeichnung mit Ziffern aus einem Standard- Zeichensatz</li><li>Die Kombination einzelner vorgedruckter Ziffern zu einem Zeichencode</li><li>Die kundenseitige Beschriftung mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus, MC-Mobilo, Laserdrucker (Format DIN A4), Thermotransferdrucker oder STI-Stift</li></ul><p>Eine Auswahl an Mustern sind im Weidmüller Musterbeutel<br />Leitermarkierer, Bestell.-Nr. 1640420000, zu finden.</p>

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1764050000</a>	CLI F 2-17,5 WS/GE NE	Kabelmarkierer, 17.5 x 9 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß	4032248052431	10 Stück

**Kabelmarkierer  
CLI TM 20-66**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Neutral**



**ESG** ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder

**Die Vorteile auf einen Blick:**

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1674760000</a>	ESG 9/17 K MC NE WS	Gerätemarkierer, MultiCard, 17 x 9 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß, selbstklebend	4008190447649	200 Stück