



<b>EAN:</b>	4013288229946	<b>Abmessung:</b>	0x0x0 mm
<b>Teilenr:</b>	05006608001	<b>Gewicht:</b>	0 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-isolierte Wechselklingen 157 mm lang
- Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für tiefergelegene Schrauben
- Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und mit gelasener Größenangabe
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

1 Handhalter 817 VDE Kraftform und 14 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung sowie aufgelasener Größenangabe nach Größen. Mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 einpoliger Phasentester. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klebstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.



**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder  
05006608001 - 4013288229946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stückgeprüft**



Warum fehlt einem eigentlich so oft das richtige Werkzeug am Arbeitsplatz? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug zu entwickeln, das für möglichst viele Anwendungen geeignet ist und problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen - und dazu noch VDE-geprüft.




Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

**Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Einfacher Wechsel**



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen lassen sich einfach durch das Herunterziehen des gelben Rings am Handgriff austauschen.

**VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser**




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

**PlusMinus Werkzeuge**




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

**Wera Werkzeugfinder Take it easy**



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

**Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen**



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder  
05006608001 - 4013288229946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

1x PH 1 x 157 mm  
1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

1x PZ 1 x 157 mm  
1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

1x # 1 x 157 mm  
1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

1x TX 15 x 157 mm  
1x TX 20 x 157 mm  
1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm

1x 0,4 x 2,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm  
1x 0,8 x 4 x 157 mm  
1x 1 x 5,5 x 157 mm



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder  
05006608001 - 4013288229946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**247 Einpoliger Phasenprüfer, 0,5 x 3 x 70 mm**



05005655001<sup>1)</sup>

1x 0,5 x 3 x 70 mm

1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.



**Klettstreifen 70, 70 x 50 mm**

1x 70 x 50 mm



Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder  
05006608001 - 4013288229946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de