



EAN:	4013288229694	Abmessung:	200x120x80 mm
Teilenr:	05006618001	Gewicht:	762 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel) für Wechselklingen, 1 Handhalter 817 VDE für Wechselklingen
- Der Handhalter 837 i RA mit im Griff integrierter Ratsche sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratsche kann beim Verschrauben auch "gezwirbelt" werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschatz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

17-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set. 1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel), 1 Handhalter 817

VDE, 15 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelaserter Größenangabe.

Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_17_ra_1.htm

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1
05006618001 - 4013288229694

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt VDE mit Ratschenfunktion

Der Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (40 Zähne und ein Rückholwinkel von 9°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

Schnelles Schrauben




Die Ratschenmechanik erlaubt auch das schnelle "Zwirbeln" während des Verschraubens.

Der Handhalter 817 VDE




Der Handhalter ist ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen geeignet. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Take it easy Werkzeugfinder



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die aufgelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

Das Griff/Wechselklingen-System




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

PlusMinus Werkzeuge




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_17_ra_1.htm

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1
05006618001 - 4013288229694

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1, 17-teilig

Kraftform Kompakt VDE mit Ratschenfunktion



Satz-Inhalt:

837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion, 9 x 115 mm

05057490001 1x 9 x 115 mm



817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006510001 1x PH 1 x 157 mm
05006511001 1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006524001 1x PZ 1 x 157 mm
05006525001 1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

05006528001 1x # 1 x 157 mm
05006529001 1x # 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

05006534001 1x TX 10 x 157 mm
05006535001 1x TX 15 x 157 mm
05006536001 1x TX 20 x 157 mm
05006537001 1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm

05006500001 1x 0,4 x 2,5 x 157 mm
05006503001 1x 0,8 x 4 x 157 mm
05006504001 1x 1 x 5,5 x 157 mm
05006505001 1x 1,2 x 6,5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm

05006506001 1x 0,6 x 3,5 x 157 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_17_ra_1.htm

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1
05006618001 - 4013288229694

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de