

Hochbelastbare chemikalienbeständige Handschuhe, die sowohl mechanischen als auch chemischen Schutz bieten

- **Fortschrittlicher Schutz:** Die aus 1,2 mm/47 mil dickem Naturkautschuklatex gefertigten AlphaTec® 87-104 Chemikalienschutzhandschuhe gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis sowie Schutz gegen mechanische Gefahren.
- **Verlängerte Länge:** Die Länge von 43 cm/17" sorgt für eine größere Schutzabdeckung als bei Standardalternativen.
- **Vereinfachte Anwendung:** Eine perlenbesetzte Stulpe macht das Anziehen dieser Sicherheitshandschuhe besonders einfach und erleichtert das tägliche Tragen
- **Verbesserte Flexibilität und Haltbarkeit:** Ihre einzigartige Formulierung verleiht ihnen ein hohes Maß an Flexibilität und Elastizität und verhindert so mögliche Risse.
- **Erhöhte Sauberkeit:** Diese AlphaTec®-Handschuhe werden außerdem einer Chlorierungsbehandlung unterzogen, um ihre äußere Oberfläche zu reinigen und zu härten.

Industrien

- Landwirtschaft
- Bauarbeiten
- Hausmeister-/Sanitärarbeiten
- Instandhaltung
- Chemie

Einsatzbereiche

- Landwirtschaft
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Gebäudemanagement
- Bauarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilität gefordert ist
- Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen



Hauptmerkmale

- **1,2 mm/47 mil dicker Naturkautschuk:** Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- **Perlenstulpe:** Für Schutzhandschuhe, die sich leicht an- und ausziehen lassen
- **Chlorierte Oberfläche:** Verbesserte Haltbarkeit und Sauberkeit



Leistungsstandards



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec® 87-104	Coating Material: NaturgummilTEX	7.5, 8.5, 9.5, 10.5	432 / 17	Schwarz	• 1 Paar/Beutel; 12 Beutel pro Umkarton

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.