



Elektrischer Strom



Leichte Belastungen

Strapazierfähige, passgenaue elektrische Schutzhandschuhe, die Arbeiter* mit flexiblem Komfort schützen

- **Erhöhte Haltbarkeit und Flexibilität:** Die ActivArm® Electrical Insulating Gloves Class 0 - RIG014Y werden in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren aus Latex hergestellt und sind flexibel und langlebig.
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.
- **Erhöhter Komfort:** Die konisch erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken und eine gute Lüftung.
- **Erhöhte Praktikabilität:** Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.
- **Spezialisierte Verteidigungen:** Zertifiziert als Lichtbogenüberschlagschutz (APC 1 in Kombination mit dem Niederspannungsprotektor aus Leder ActivArm 96-002), widersteht einer WS-Berührungsspannung von maximal 1000 V (GS maximal 1500), zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).**
- **Zertifizierter Schutz:** Sie entsprechen auch den einschlägigen CSA-, NFPA- und OSHA-Normen für elektrische Schutzhandschuhe.
*entspricht EN 61482-1-2
**Kategorie A, Z bzw. C



Industrien

- Automobilindustrie
- Electrical
- Bauarbeiten
- Bergbau
- Maschinen und Anlagen

Einsatzbereiche

- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elekrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen

WWW.ANSELL.COM

Ansell

Hauptmerkmale

- **Naturkautschuklatexformulierung:** Hohe Flexibilität und Haltbarkeit
- **Ergonomisches Design:** Für elektrische PSA, die die Hände wenig ermüden lässt
- **Großzügig ausgestellte Manschette:** Ausreichend Platz für Kleidung und Belüftung
*Arc Flash-zertifiziert nach IEC 614821-2:2014 und ATSM F2675:2021

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VER
ActivArm® Elektrisch isolierende Handschuhe Klasse 0 - RIG014Y	Beschichtungsmaterial: Naturgummilatem Manschetten-Stil: Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360mm/14inch	Gelb	• 1 10 Pa

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

