





# Montageanleitung

## Türkette

### Montage der Türkette



1) Das Montage-Unterteil (3) wird durch 90-Grad-Drehung der Feststellschraube (2) (gegen den Uhrzeigersinn) von der Kettenhalterung (1) gelöst.



2) Befestigen Sie das Montage-Unterteil (3) an der Wand. Reißen Sie dazu die Löcher im Montage-Unterteil (3) an der Wand an. Achten Sie dabei auf die Abstände zur Türklinke!

**A) Bei der Befestigung in Stein oder Beton:** Bohren Sie die Löcher für die Dübel, setzen Sie die Dübel (5) ein und schrauben Sie das Montage-Unterteil (3) mit den langen Schrauben (4) fest.


**B) Bei der Befestigung in Holz oder Metall:** Schrauben Sie das Montage-Unterteil (3) mit den selbstschneidenden kurzen Schrauben (6) direkt auf dem Untergrund fest.

3) Schieben Sie die Kettenhalterung (1) von oben über das Montage-Unterteil (3) und drehen Sie die Feststellschraube (2) um 90-Grad im Uhrzeigersinn, um beide Teile wieder miteinander zu befestigen.

4) Legen Sie Überwurfring auf die Kettenhalterung (1).



Die Tür kann nun nur einen Spalt breit geöffnet werden.



### Bedienung

- Wenn Sie die Tür öffnen wollen, legen Sie den Überwurfring auf die Kettenhalterung.
- Wenn Sie die Tür sichern wollen, legen Sie den Überwurfring um die Türklinke bzw. den Türknauf.



Herstellerinformation:  
BASI GmbH | Konstantinstraße 387 | 41238 Mönchengladbach  
Germany | Tel.: +49 (0) 21 66/98 56-0  
E-Mail: [info@basi.eu](mailto:info@basi.eu) | [www.basi.eu](http://www.basi.eu)



# Montageanleitung

## Türkette



# TK 25

- Für Haus- und Wohneingangstüren

- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden



# Montageanleitung

## Türkette

### Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um die Zusatzsicherung korrekt zu montieren. Bewahren Sie die Montageanleitung auf, falls Sie die Zusatzsicherung demontieren oder austauschen müssen.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Montage des Produktes bzw. bei Benutzung der benötigten Werkzeuge entstehen. Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen (z. B. Bohrmaschine), beachten Sie alle Sicherheitshinweise des Herstellers des Werkzeugs.

### Warnhinweise

- Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

- Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten.

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, bei der Installation oder durch die Inbetriebnahme direkt oder durch ihre Folge entstehen, schließt der Hersteller eine Haftung aus. Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Türkette gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Räume.

Die optimale Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen.

### Beschreibung

Die TK 25 Türkette schützt Ihre Haus- und Wohnungseingangstüren gegen unberechtigtes Eindringen. Sie kann ohne wesentliche optische Störung montiert werden. Zum Schutz wird die Kette einfach über die Türklinke oder den Türknauf gelegt.

- Leicht zu montieren: Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden.
- Einfach in der Handhabung: Der Überwurfring muss nur über die Türklinke gelegt werden.

### Lieferumfang

- 1x Kettenhalterung (inklusive Kette und Überwurfring) (1)
- 1x Feststellschraube (2) • 1x Montage-Unterteil (3)

Bei Montage an der Wand (Beton, Stein):

- 3x Schrauben, lang 50 mm (4) • 3x Dübel 8x40 (5)

Bei Montage auf Metall oder Holz:


- 3x Schrauben, kurz 30 mm (6)

### Benötigte Werkzeuge

- Schraubendreher • Bohrmaschine mit passendem Bohrer
- Metermaß • Markierstift, Anreißnadel o.ä.

### Technische Daten

|                          | TK 25                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich           | für Haus- und Wohneingangstüren                                          |
| Material                 | Kettenglieder gehärtet und ummantelt<br>Überwurfring mit Vinyl ummantelt |
| Kettenlänge              | ca. 300 mm                                                               |
| Durchmesser Überwurfring | außen: 53 mm, innen ca. 45 mm                                            |
| Farben                   | silber/schwarz                                                           |



### Allgemeine Montagehinweise

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich die Tür einwandfrei öffnen und schließen lässt.

- Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie bewegliche Teile nicht beschädigen.

- Verwenden Sie einen Bohranschlag, um zu gewährleisten, dass sowohl die Länge des Dübels als auch der verwendeten Schrauben passend ist.

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Schraubendreher von Hand fest.