

28616.4 KDS-GM 20 BK geteilte Gegenmutter



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28616.4
Artikelbezeichnung	KDS-GM 20 BK
GTIN (EAN)	4044211208998
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

28616.4 KDS-GM 20 BK geteilte Gegenmutter

Technische Daten

Maße	
Länge	31 mm
Breite	31 mm
Höhe	7 mm
Aufbauhöhe	7 mm

Gewinde	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	20 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	7 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Schrauben
Schlüsselweite (SW)	28 mm
Sechskant Eckmaß	31 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28616.4 KDS-GM 20 BK geteilte Gegenmutter

Zulassungen

UL Zulassung

UL File Number	E489821
----------------	---------

UL Prüfnorm	UL 508A
-------------	---------

UL Recognized	1
---------------	---

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
--------------	-----------------

cUL File Number	E489821
-----------------	---------

cUL Recognized	1
----------------	---

28616.4 KDS-GM 20 BK geteilte Gegenmutter

Medien



28616.4 KDS-GM 20 BK geteilte Gegenmutter

Zubehör

Geteilte Verschraubung



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28610.4</u>	KDS-KV M20 BK	4044211208936	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28770.4</u>	KDS-R 20-32 BK	4044211234508	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28771.4</u>	KDS-RGA M20 BK	4044211234515	5