

## Leitermarkierer CLI C 2-4 GE/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**CLI C**-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1568261511</a>
Typ	CLI C 2-4 GE/SW 3 CD
Ausführung	Leitermarkierer, 4 x 7 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190051105
VPE	250 Stück

**Leitermarkierer  
CLI C 2-4 GE/SW 3 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	4 mm
Höhe	8 mm
Nettogewicht	0,215 g

Breite	7 mm
Tiefe	8 mm

**Markierungen**

Art des Aufdrucks	Standard
Aufdruckverfahren	Laserdruck
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Farbe	gelb
Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser	4 - 10 mm
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein

Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Isolationsdurchmesser, max.	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Silikone	Nein
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08
eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-29

ETIM 3.0	EC001530
eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 6.0	27-14-91-29

**Zulassungen**

Zulassungen

**Leitermarkierer  
CLI C 2-4 GE/SW 3 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

Artikelähnliche Abbildung