


**Gerätemarkierer  
LM MT300 20X8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1686381687</a>
Typ	LM MT300 20X8 GE
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 20.3 x 8 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190493943
VPE	10 Stück

# Datenblatt

## Gerätemarkierer LM MT300 20X8 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	20,3 mm
Nettogewicht	11,4 g

Breite 8 mm

### Markierungen

Anzahl je Bogen	264	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-45 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschreibbar	Ja	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschreibbar	Nein
Plotterbeschreibbar	Ja	PrintJet	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschreibbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschreibbar	Nein	Werkstoff	Polyester, PVC frei

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29

ETIM 3.0	EC001288
eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 6.0	27-14-91-29

### Zulassungen

Zulassungen

