

Reisesteckadapter mit Schutzkontakt, von Stecker Typ J auf Universalkontakt, mit Sicherung 10 A
 Travel adaptor with earthing contact, from type J to socket with universal contact, with fuse 10 A



Gewicht / Weight 51 g

Beschreibung / Description


Sicherung: GZ 10A T 250V H, 5x20 mm, Keramik

Fuse: GZ 10A T 250V H, 5x20 mm, ceramic

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, SN 441011-1
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn 23, CuZn 37, CuZn 39, CuSn4
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions



Abisolierung / Wire stripping :

N
–

L
–

PE
–

Revision: C
vom 25.10.2023


Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 10 A
Rated current: Max. 10 A
- Bemessungsleistung: Max. 2500 W
Rated power: Max. 2500 W
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern betreiben!
Do not use together with multiple socket-outlets or intermediate adaptors!
- Keine Spannungs- bzw. Frequenzumwandlung!
This adaptor does not convert voltage or frequency!
- Nur zur vorübergehenden Verwendung vorgesehen!
Only intended for use temporarily!
- Adapter darf nur während einer Stunde innerhalb von 6 Stunden mit dem Bemessungsstrom I und der maximalen Leistung P betrieben werden (max 1 h/6 h @ 10 A/2500 W)!
Adaptor shall only be operated for one hour within a period of 6 hours with a rated current I and a maximum power P (max 1 h/6 h @ 10 A/2500 W)!
- Beschädigte Reiseadapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use damaged travel adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during plugging in or pulling out from socket!
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit der vorliegenden Spannung und Netzfrequenz des Reiselandes betrieben werden kann!
Please check if your device can be safely use with the voltage and power frequency of the destination country!
- Reiseadapter nicht zum Laden von Elektrofahrzeugen verwenden!
Do not use for charging electrical vehicles!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!

Revision: C
vom 25.10.2023


Länderzuordnung (Angaben ohne Gewähr) / Country assignment (informations supplied without guarantee):

Adapter ist für Geräte mit folgenden Steckertypen geeignet / Adapter is suitable for devices with following plugs :



Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Congo (Democratic Rep. of), Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Gabon, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, Democratic People's Republic of, Korea, Republic of, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Federated States of, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Rep. of the, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Ukraine, United States Virgin Islands, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia

Adapter ist für Verwendung mit folgenden Steckdosen geeignet / Adapter is suitable with the following socket types



Jordan, Liechtenstein, Madagascar, Maldives, Rwanda, Switzerland

Quelle / Source :

<http://www.iec.ch/worldplugs>

Revision: C
vom 25.10.2023