



EAN:	4013288229076	Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	05006559001	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB	Ursprungsland:	CZ

Zolltarifnr.: 82054000

**Anwendung:** Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

**Klinge:** Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende PH-Schrauben erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900


**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Ausführung:** Brüniert, Black Point-Spitze, Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe; mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

#### Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB  
05006559001 - 4013288229076](#)

### Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

### Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen




Die 157 mm langen Wechselklingen sind passend für Wera Kraftform Handhalter 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i und 817 VDE.

### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

### Wera Werkzeugfinder Take it easy




Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

### Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

### Schnelles Zwirbeln



Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

### Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB  
05006559001 - 4013288229076](#)

Satz-Inhalt:

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



1x PH 1 x 157 mm



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB  
05006559001 - 4013288229076