



EAN:	4013288229120	Abmessung:	230x60x14 mm
Teilenr:	05006564001	Gewicht:	30 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

**Anwendung:** Innensechskantschrauben

**Klinge:** Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900


**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Ausführung:** Hex-Plus; brüniert, Black Point Spitze, Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe; mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

## Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE SB](#)  
05006564001 - 4013288229120

### Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

### Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen




Die 157 mm langen Wechselklingen sind passend für Wera Kraftform Handhalter 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i und 817 VDE.

### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

### Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

### Schnelles Zwirbeln



Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE SB  
05006564001 - 4013288229120](#)

Satz-Inhalt:

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 5 x 157 mm



1x 5 x 157 mm

Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE SB  
05006564001 - 4013288229120](#)