



EAN:	4013288229953	Abmessung:	230x120x82 mm
Teilenr:	05006609001	Gewicht:	845 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschatz
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschatz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE. Beide mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

## Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder](#)  
05006609001 - 4013288229953

### Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes. Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm EN ISO 6789.

### PlusMinus Werkzeuge




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

### VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

### Wera Werkzeugfinder Take it easy




Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

### Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

### Schnelles Zwirbeln



Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

### Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder](http://www.wera.de)  
05006609001 - 4013288229953

Satz-Inhalt:


**Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm**  
 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm




**817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm**  
 05003990001 1x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm**  
 1x PH 1 x 157 mm  
 1x PH 2 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm**  
 1x PZ 1 x 157 mm  
 1x PZ 2 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm**  
 1x TX 10 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm**  
 1x TX 15 x 157 mm  
 1x TX 20 x 157 mm  
 1x TX 25 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm**  
 1x 0,4 x 2,5 x 157 mm



**Weblink**

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder](http://www.wera.de)  
05006609001 - 4013288229953

**Wera Werkzeuge GmbH**  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm**



1x 0,6 x 3,5 x 157 mm  
1x 0,8 x 4 x 157 mm  
1x 1 x 5,5 x 157 mm

**Klettstreifen 70, 70 x 50 mm**



1x 70 x 50 mm

**Weblink**

[Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder](https://www.wera.de/de/produkte/16-teiliges-set-kraftform-kompakt-vde-16-torque-1-2-3-0-nm-extra-slim-1-tool-finder)  
05006609001 - 4013288229953