



EAN:	4013288229977	Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	05006612001	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaseter Größenangabe
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation: Kabelschneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten, Crimpen von Aderendhülsen
- Zange inklusive Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

2 Handhalter 817 VDE für Wera VDE-Wechselklingen; 14 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser (Artikel Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 und Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 Standardklingendurchmesser), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 Knipex Elektro-Installationszange VDE 13 96 200; die Zange ersetzt bis zu 6 Einzelwerkzeuge für die Elektroinstallation: Schneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten und Crimpen - alles in einem Werkzeug. Mit Sperrklinke zum schonenden Greifen. Verchromt für besseren Rostschutz, mit isolierten Mehrkomponenten-Griffhüllen. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder
05006612001 - 4013288229977

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Stückgeprüft




Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Einfacher Wechsel



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen lassen sich einfach durch das Herunterziehen des gelben Rings am Handgriff austauschen.

PlusMinus Werkzeuge




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

Schnelles Zwirbeln



Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder
05006612001 - 4013288229977

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

05003990001 2x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

1x PH 1 x 157 mm
1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

1x PZ 1 x 157 mm
1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

1x # 1 x 157 mm
1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

1x TX 15 x 157 mm
1x TX 20 x 157 mm
1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm

1x 0,4 x 2,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm
1x 0,8 x 4 x 157 mm
1x 1 x 5,5 x 157 mm



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder
05006612001 - 4013288229977

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

KNIPEX® 13 96 200 Elektro-Installationszange

1x KNIPEX® 13 96 200 Elektro-Installationszange



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder
05006612001 - 4013288229977

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de