



<b>EAN:</b>	4013288230010	<b>Abmessung:</b>	0x0x0 mm
<b>Teilenr:</b>	05006614001	<b>Gewicht:</b>	0 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

2 Handhalter 817 VDE Kraftform, 12 VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 4 Schaltschranckschlüssel. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder  
05006614001 - 4013288230010

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stückgeprüft**



Warum fehlt einem eigentlich so oft das richtige Werkzeug am Arbeitsplatz? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug zu entwickeln, das für möglichst viele Anwendungen geeignet ist und problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen - und dazu noch VDE-geprüft.




Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

**Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Einfacher Wechsel**




Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen lassen sich einfach durch das Herunterziehen des gelben Rings am Handgriff austauschen.

**PlusMinus Werkzeuge**




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

**Wera Werkzeugfinder Take it easy**




Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

**Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen**



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

**Schnelles Zwirbeln**



Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder  
05006614001 - 4013288230010

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

05003990001 2x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy, PH 1 x 157 mm

1x PH 1 x 157 mm  
1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy, PZ 1 x 157 mm

1x PZ 1 x 157 mm  
1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy, # 1 x 154 mm

1x # 1 x 154 mm  
1x # 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

1x # 1 x 157 mm  
1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm

1x 0,4 x 2,5 x 157 mm  
1x 0,6 x 3,5 x 157 mm  
1x 0,8 x 4 x 157 mm  
1x 1 x 5,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt 96 VK 6,3, 6,3 x 89 mm

05003460001 1x 6,3 x 89 mm



Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mm

05003461001 1x 8,1 x 89 mm



Weblink

**Kraftform Kompakt 98 DK, 89 mm**

▲ 05003462001 1x 89 mm



**Kraftform Kompakt 99 FL, 89 mm**

● 05003463001 1x 89 mm



**Klettstreifen 70, 70 x 50 mm**

1x 70 x 50 mm



**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder  
05006614001 - 4013288230010

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de