



EAN:	4013288230034	Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	05006631001	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
Zolltarifnr.:			82054000

- 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 3817 VDE mit Abrollschatz
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschatz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
- Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumbehandlung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. 15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser (IS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können; mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumbehandelt und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. In robuster Gürteltasche. Die Tasche ist durch das Klettssystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

#### Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder](#)  
05006631001 - 4013288230034




Die Kraftform Kompakt Serie steht für wenig Gewicht, wenig Platzbedarf und hohe Flexibilität durch Wechselklingen.

#### Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

#### Stückgeprüft




Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

#### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

#### Wechsel ohne Sonderwerkzeug




Die Kraftform Kompakt VDE Sets beinhalten einen isolierten Handgriff sowie isolierte Wechselklingen zum Austausch ohne Sonderwerkzeug.

#### Reduzierter Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

#### Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

#### Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

#### Weblink

[Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder  
05006631001 - 4013288230034](#)

Satz-Inhalt:

**3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless, 9 x 98 mm**



05003991001

2x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Edelstahl, PH 1 x 157 mm**



1x PH 1 x 157 mm  
1x PH 2 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy, Edelstahl, PZ 1 x 157 mm**



1x PZ 1 x 157 mm  
1x PZ 2 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy, Edelstahl, # 1 x 157 mm**



1x # 1 x 157 mm  
1x # 2 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, Edelstahl, TX 10 x 157 mm**



1x TX 10 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, Edelstahl, TX 15 x 157 mm**



1x TX 15 x 157 mm  
1x TX 20 x 157 mm  
1x TX 25 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy, Edelstahl, 0,4 x 2,5 x 157 mm**



1x 0,4 x 2,5 x 157 mm  
1x 1,2 x 6,5 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy, Edelstahl, 0,6 x 3,5 x 157 mm**



1x 0,6 x 3,5 x 157 mm  
1x 0,8 x 4 x 157 mm  
1x 1 x 5,5 x 157 mm

**Klettstreifen 70, 70 x 50 mm**

1x 70 x 50 mm



**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder  
05006631001 - 4013288230034