

# Türspion S 10 - S 10 Peephole - Judas S 10 - Spioncino per porte S 10 - Mirilla S 10 - Deurspion S 10



## Bestimmungsgemäße Verwendung

**DE** Der Türspion S 10 ist dafür geeignet, den umliegenden Bereich hinter der Tür großflächig einzusehen. Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Montage sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## Sicherheitshinweise



**Warnung!** Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien. Kinder können Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien verschlucken. Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fernhalten.

## Verpackungsinhalt

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt, bevor Sie den Türspion montieren. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Service.

- Türspion S 10
- Bedienungsanleitung

## Übersicht

Die Abbildung 1 zeigt Ihnen Ihren Türspion im Detail.

- 1 Abdeckung
- 2 Gewinde
- 3 Glaslinse

## Türspion montieren

Montieren Sie den Türspion ausschließlich in der in Abbildung 2 gezeigten Ausrichtung. Der Türspion ist für Türen mit einer Stärke zwischen 35 - 60 mm geeignet.

1. Legen Sie die Montageposition des Türspions fest. Positionieren Sie den Türspion möglichst zentral, damit der dahinterliegende Bereich (beispielsweise den Hausflur) optimal einsehbar ist.
2. Zeichnen Sie die Montageposition an.
3. Bohren Sie ein geeignetes Loch (Durchmesser 16 mm) an die angezeichnete Montageposition.
4. Setzen Sie den Türspion von innen und außen in der in Abbildung 2 gezeigten Ausrichtung in das Bohrloch ein.
5. Verdrehen Sie den Türspion im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand spüren.
6. Der Türspion ist montiert. Schieben Sie die Abdeckung nach oben, um durch den Türspion den umliegenden Bereich einzusehen.

## Entsorgung



Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

## Garantie

**Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.**

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, besuchen Sie unser Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite [www.olympia-vertrieb.de](http://www.olympia-vertrieb.de)


Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Nummer **0180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung.

Ihre Olympia Business Systems Vertriebs GmbH  
Zum Kraftwerk 1  
45527 Hattingen


## Technische Daten

**Gewicht** ca. 42 g

**Abmessungen (B x H x T)** 50 (max. 75) x 31 x 31 mm



- Abb. 1 Türspion S 10
- Abb. 1 Englisch
- Abb. 1 Französisch
- Abb. 1 Italienisch
- Abb. 1 Spanisch
- Abb. 1 Niederländisch



- Abb. 2 A= Außenbereich, B = Innenbereich
- Abb. 2 Englisch
- Abb. 2 Französisch
- Abb. 2 Italienisch
- Abb. 2 Spanisch
- Abb. 2 Niederländisch