

Produktdatenblatt



7227500 Wi-Fi BLE 75W G95 E27 822-65 RGB 1PF/6 - 18,99 EUR

Smarte Lampe, steuerbar ueber WLAN in der WiZ App oder per WiZCLICK, 16 Millionen Farben (2200-6500K + RGB) und hohe Farbwiedergabe (CRI > 80) fuer lebendige Farben

Diese besonders lichtstarke smarte WiZ Color Lampe mit E27-Fassung versetzt Innenräume in ein farbenfrohes Licht. Die Lampe ist mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung dimmbar. Außerdem gibt es in der WLAN-Einrichtung voreingestellte Lichtmodi.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	11
Ersatzwattage	
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	1055
Kelvin	2200-6500 (RGB)
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,20 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169072275
EAN Verpackungseinheit	8720169072282
Bestellnummer (EOC)	872016907227500
Interne Nr. Signify (GPC)	929003604701

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	225
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1350
Palette (brutto)/kg	96,00

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	60
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	60

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	13,9	9,5	9,5
Verpackung in cm (H/B/T)	18,50	10,50	10,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	18,2	22,5	33,1
Palette in cm (H/B/T)	123,70	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



Ausstellungsdatum: 08.02.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.

(S)ignify