

Den Schuppen entrümpeln

Du kümmert Dich ums Ausmisten.

Yale kümmert sich um Deine Ausrüstung.

Überfallen und Verankerungen

Ideal für wertvolle Gegenstände, die Du im Außenbereich schützen und sichern musst. Unser Sortiment mit Überfallen und Verankerungen ist eingehend auf Korrosionsbeständigkeit und Wetterfestigkeit getestet. Kombiniere für noch besseren Schutz unsere Hangschlosssets mit einer geeigneten Überfalle. Wir kümmern uns um das, was Dir wichtig ist.

Geeignet für



Außenmontage



Schuppen



Tore

Merkmale

- Bis zu 96 Stunden lang auf Korrosionsbeständigkeit getestet, um die Wetterfestigkeit sicherzustellen.
- Y105B/90/BK geeignet für Y110B Messing-Hangschlösser.
- Y135B/120/BK geeignet für Y120 Messing-Hangschlösser.
- Y155B/160/BK geeignet für Hangschloss Y125 aus laminiertem Stahl, witterungsbeständige Y220 Hangschlösser und Hangschloss Y90S aus gehärtetem Stahl.
- Y730B/60/23/1 geeignet für Y120 Messing-Hangschloss, Hangschloss Y125 aus laminiertem Stahl und witterungsbeständiges Hangschloss Y220.
- Y116B/115/BC – kein Hangschloss erforderlich, da mit eigenem Schloss ausgestattet.
- Verdeckte Befestigungen für zusätzlichen Schutz.



Beschreibung	Stahl-Überfalle, 90 mm	Stahl-Überfalle, 120 mm	Überfalle aus gehärtetem Stahl, 160 mm	Überfalle mit Schloss	Stahlverankerung, 60 mm
Artikel-Nr.	Y105B/90/BK	Y135B/120/BK	Y155B/160/BK	Y116B/115/BC	Y730B/60/23/1
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Abmessungen (mm)	Überfalle B: 37 Überfalle H: 90 Verankerung B: 32 Verankerung H: 31 Verankerung Bügel Ø: 12,6	Überfalle B: 45,8 Überfalle H: 120 Verankerung B: 38 Verankerung H: 42 Verankerung Bügel Ø: 13	Überfalle B: 46 Überfalle H: 88 / 68,8 / 45,2 Verankerung B: 44 Verankerung H: 42 Verankerung Bügel Ø: 13	Überfalle B: 41,4 Überfalle H: 114	Verankerung Ø: 54,5 Verankerung Bügel Ø: 15,2 Verankerung Basis Ø: 60 Verankerung Gehäuse Ø: 58
Korrosionsbeständigkeit	96 Stunden	96 Stunden	96 Stunden	96 Stunden	96 Stunden
Geeignet für	Y110B Messing- Hangschlösser	Y120 Messing- Hangschlösser	Y125 Hangschlösser aus liniertem Stahl Y220 wetterfeste Hangschlösser Y90S Hangschlösser aus gehärtetem Stahl	Kein Hangschloss erforderlich, mit eigenem Schloss ausgestattet	Y120 Messing- Hangschlösser Y125 Hangschlösser aus liniertem Stahl Y220 wetterfeste Hangschlösser