

# 35 - 50 mm Ø

Wechselbügel · Cable Bracket · Wisselbeugel  
Support métallique de recharge · lámina de repuesto

Art.-No. 79050



Bügelwechsel

- 1) Innenmesser mit der Einstellschraube in Richtung – auf Nullposition bringen, bis dass das Innenmesser komplett im Handgriff verschwunden ist.
- 2) Mit dem zweiten Bügel in die Griffvorrichtung PUSH eindringen und den Bügel aus der Rasterung durch Drücken lösen. Gleichzeitig den Bügel aus der Führung mit dem Daumen herausschieben.
- 3) Wechselbügel in die Führung einführen und bis zum Einrastpunkt eindrücken.


**Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen!**



Bracket change

- 1) Turn the blade adjustment screw in the – direction until the inner blade retracts completely into the grip.
- 2) Use a corner of the second bracket to depress the black section in the PUSH window to release the fitted bracket. At the same time, push out the bracket from the guide using your thumb.
- 3) Insert the replacement bracket into the guide and press in until it locks.

**Warning: Never use tool on near live electrical circuit!**



Changement support métallique

- 1) Tournez la vis de réglage dans le sens – et amenez la lame sur la position zéro jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la poignée.
- 2) Avec le second support métallique entrez dans le système de la poignée PUSH et libérez le levier en y appuyant, puis, avec le pouce, poussez simultanément le support métallique hors du guidage.
- 3) Glissez le support métallique de recharge dans le guidage et enclenchez jusqu'au point d'encliquetage.

**Attention: Ne pas effectuer les travaux sur ou à proximité des objets sous tension.**



Beugelwisselaar

- 1) Draai de steknop in de richting – naar de nul positie zodat het inwendige mes volledig in de handgreep verdwenen is.
- 2) Gebruik de tweede poot om op 'PUSH' in de handgreep te drukken en de poot los te maken van het frame. Gebruik tegelijkertijd de duimen om de poot uit de geleider te schuiven.
- 3) Plaats de andere poot in de geleider en druk deze door tot het vergrendelingspunt.

**Waarschuwing: Niet gebruiken op onder spanning staande delen.**



Cambio de lámina

- 1) oloque la cuchilla interna en posición cero haciéndola girar en sentido –, hasta que ya no sobresalga.
- 2) Introduzca la segunda lámina en el dispositivo de sujeción PUSH y extraiga la lámina de la muesca haciendo presión. Al mismo tiempo, extraiga la lámina de la guía con los pulgares.

- 3) Inserte la lámina de repuesto en la guía hasta fijarla en el punto de ajuste de la muesca.

**No utilice nunca la herramienta en o cerca de circuito eléctrico en directo!**

Zubehör Wechselbügel / Accessoires	Art.No.
4 – 16 mm Ø	79016
8 – 28 mm Ø	79028
27 – 35 mm Ø	79035
35 – 50 mm Ø	79050
50 – 70 mm Ø	79070
Ersatz Hakenklinge TiN beschichtet	79055/TiN