

iP WLAN VIDEO TÜRSPRECHSTATION FÜR SMARTPHONE*

Egal wo Sie gerade sind - mit VISTASmart können Sie über ihr iPhone oder Android Smartphone überall ihre Besucher **sehen**, mit ihnen **sprechen** und ihnen sogar die **Tür öffnen**. Verbindung zum Smartphone mittels kostenloser App für iOS (Apple) und Android, Verbindung zum Router wahlweise über WLAN oder LAN-Kabel.

- Sobald ein Besucher klingelt, meldet sich auf Ihrem Smartphone eine Ton- und Pushmeldung
- Zusätzlich kann auch ein 30 Sek Video gespeichert werden (MicroSD Card nötig)
So können Sie auch nachträglich sehen, wer bei Ihnen vor der Tür stand
- Anschluss zur drahtlosen Einbindung von separat erhältlichen Funk-Türglocken aus der BELL- und FG-Serie in Verbindung mit dem Funkmodul VTX-BELL (Sender)
- Türöffnung per Smartphone (Slider gegen ungewollte Fehlbedienung)
- Foto- und Videoaufnahme während des Gesprächs individuell möglich

- Hochwertiges **ALUMINIUM-DRUCKGUSS-GEHÄUSE** mit Schutzlackierung in anthrazit oder silber
- **HD Farb-Kamera mit Weitwinkel-Erfassung: 135° horizontal und 100° vertikal**
- **6 Infrarot-LED's für optimierte Nachtsicht**
- **Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung des Klingeltasters**
- **Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit**
- **Stromversorgung** wahlweise mit beigelegtem Stecker-Netzteil oder Klingeltrafo 8-15 Volt

- Anschluss für 2 separate Türöffner
 - über potentialfreien Relaiskontakt
 - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (2 oder 5 Sek)
 - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt



Ihr Smartphone*
als Innenstation



Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten



anthrazit oder silber

TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:

- Beep-ton ertönt (für die Dauer der Türöffnung)
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün

VS-11

IP VIDEO-TÜRSPRECHSTATION FÜR 1-FAMILIE

MODELL	VS-11 S • Art.-Nr: 41359	VS-11 A • Art.-Nr: 41360
LIEFERUMFANG	1x Außenstation (Aluminium Druckgussgehäuse) mit Kamera, 1x Netzteil	
GERÄTE	118 x 260 x 25 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	140 x 290 x 85 mm (B x H x T) • 0,9kg	
VE	5 Stück • 450 x 160 x 310 mm (B x H x T) • 5,4 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 8-12V AC/8-15V DC	
ZUSATZ-INFO	APPS im Apple und Google Store kostenlos erhältlich • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133130 SILBER	4250109133147 ANTHRAZIT



Laden im
App Store



ANDROID APP ON
Google play

* SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Mobile Endgeräte: Apple iPhone ab iOS 9,
Smartphone Android ab 4.3

Internet: Minimum 1Mbit up/down
Steuerung über VISTASmart2 App für iOS, Android