

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70815

LED-Außenleuchte

MEGATRON PRO LINEA GARTIA LED Gartenleuchte
15W/827

EAN-Code: 4020856708154



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja (durch Hersteller)
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	L70 B50 20.000
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Ja
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N
Material	Aluminium/Glas

Produktabmessungen

Länge	1000 mm
Breite	25 mm
Gewicht	913 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	15,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	100 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Chip-Lumen	1500 lm
System-Lumen	600 lm
Nomineller Halbwertswinkel	80°
Bemessungshalbwertswinkel	80°
Lichtstromerhalt ¹	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6

¹ am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 13. August 2021 12:00


www.megatron-licht.eu

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 1,5m Kabel mit Kabelverbinder und Erdspiess



Inklusive/ Including:

- 1,5m Kabel mit Kabelverbinder
- Erdspiess
- 1,5m cable with connector
- Spike

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.