

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.6007.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BD 15 60SW

gesis® Netzanschlussleitung Buchse - Schuko-Stecker; Länge: 6m; Typ GST18i3; 3-polig; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.232.6007.1
EAN	4015573462366
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Netz-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Zubehör

Artikelnummer:	Typ:	Beschreibung:
05.561.3653.0	Verschlussstück GST18i3VS B WS	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß
05.561.3653.1	Verschlussstück GST18i3VS B SW	Verschlussstück für 3-poliges GST18/3 Buchsenteil Farbe: schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.587.3156.0	Verriegelungsschieber (G)ST18 WS	Verriegelung für freie Leitungsverbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelungsschieber (G)ST18 SW	Verriegelung für freie Leitungsverbindungen GST18i3-5, schwarz
05.594.4250.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlussstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weiß
05.594.4253.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlussstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
06.561.7853.0	Rastrahmen GST18i3 SW	Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehäuse oder Möbel. Gehäusestärke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen