

PRODUKTDATENBLATT

Indoor Garden Kit

Indoor Garden KIT 450 WT | LED Pflanzenlicht mit zwei Pflanzbehältern



ANWENDUNGSGEBIETE

- Indoor Gardening
- Küchen
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE

- Speziell entwickeltes LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen
- Imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verwendet eine Kombination aus weißen Vollspektrum-LEDs und roten LEDs
- Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Pflanze angepasst werden



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	20,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3550 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutral White
Lichtstrom	1350 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	189,0 mm
Breite	453,0 mm
Höhe	476,0 mm
Produktgewicht	2200,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	PLASTIC/STAINLESS STEEL
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Pflanzbehälter mit Wasserstandsanzeige

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576131	Faltschachtel 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471,00 g	13.62 dm ³
4058075576148	Versandschachtel 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917,00 g	70.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.