

DATENBLATT – Data sheet



MECHANISCHE DATEN Mechanical data

- **GEHÄUSE:** Ventilstecker 18mm, sw /transparent
Housing: valve connector 18mm, bk /transparent
- **SCHRAUBE:** Flachkopfschraube verzinkt
Screw: flatheadscrew, zined
- **ANSCHLUSSART:** selbstanschließbar für Aderendhülsen 1,5 mm²
Cable connection: self connectable for end sleeve for strands 1,5mm²
- **BEFESTIGUNG:** aufsteckbar, verschraubt
Fixing: pluggable, screw locking
- **SCHUTZGRAD:** IP65 im gesteckten und verschraubten Zustand
Protection: IP65 in plugged and screwed condition
- **UMG.TEMP.BER.:** -20°C...+60°C
Ambient temp.: -20°C...+60°C
- **ANZEIGE:** LED gelb
Display: LED yellow

ELEKTRISCHE DATEN Electrical data

- **BETRIEBSSPG. U+:** 24 V DC
nominal voltage: 24 V DC
- **AUSGANGSSTROM:** max. 2 A
out current: max. 2 A
- **STEUERSP. In:** 24 V DC
control voltage: 24 V DC
- **STEUERSTROM:** ca. 1,5 mA @ 24 V
control circuit: ca. 1,5 mA @ 24 V
- **SCHALTFREQUENZ:** 100 Hz Ohm
switching frequency: 100 Hz Ohm
- **SCHALTFREQU. Ind.:** 10 Hz
switching frequency ind.: 10 Hz
- **KURZSCHLUSS- und ÜBERLASTUNGSSCHUTZ:** ja
short circuit proof and overload protection: yes


TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch



Kontaktanordnung bei Auslieferung
Contact configuration by delivery

Kontakteinsatz in 90°Schritten drehbar
Contact insert in 90° steps turnable

STROMLAUFPLAN Schematic diagram



				Datum/ Date	Name	Datenblatt/ Data sheet Stromlaufplan/ Schematic diagram	
			Bear. Originator	14.5.03	Ma		
			Gepr. Approved	19.11.09	Röd		
						Art. No.: 7000-29481-0000000	
c	Werte hinzu	19.11.09	Ma				
b	4 A in 2 A geä.	25.11.04	Ma				
Idx.	Änderung/ Update	Datum/ Date	Nam.				
a	Erstausgabe	14.5.03	Ma	24.11.2009 7000-29481db.doc		Ventilstecker selbstanschließbar 18 mm valve connector self connectable 18mm	Blatt 1 von 2 Sheet

BAUTEILE / FERTIGUNGSHINWEISE**Piece parts / Manufacturing notices**

- **Stecker bedruckt in grün RAL 6018 mit MURR-Logo, Made in Czech Republic, Art.-Nr. und Stromlaufplan**
Connector imprint in green RAL 6018 with MURR-Logo, Made in Czech Republic, part-no. and schematic diagram
- **metrische Kabelverschraubung M16x1,5**
metric cablescrewed locking M16x1,5
- **Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen.**
Good chemical and oil resistance. When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.
- **Erforderliches Anzugsmoment für Flachkopfschraube – 0,5Nm.**
Specified breakaway torque for the screw – 0,5Nm.

Referenzliste Artikelnummern alt - Artikelnummern neu

Reference list old art. - no. – new art. - no.

Art.-No. alt <i>old art. - no.</i>	Art.- No. neu <i>new art. - no.</i>
3129250	7000-29481-000 0000

					Datum/ Date	Name	Datenblatt/ Data sheet Stromlaufplan/ Schematic diagram		
				Bear. Originator	14.5.03	Ma	Art. No.: 7000-29481-0000000		
				Gepr. Approved	19.11.09	Röd			
c	Werte hinzu	19.11.09	Ma						
b	4 A in 2 A geä.	25.11.04	Ma				Ventilstecker selbstanschließbar 18 mm		Blatt 2 von 2
Idx.	Änderung/ Update	Datum/ Date	Nam.						
a	Erstausgabe	14.5.03	Ma	24.11.2009 7000-29481db.doc			<i>valve connector self connectable 18mm</i> Sheet		