

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Leiteranschlussklemmen – SV 3550.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Leiteranschlussklemmen – SV 3550.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: | Messing |
| Hinweis: | Bei Einsatz von fein- oder feinstdrätigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden. |
| Verpackungseinheit: | 15 St. |
| EAN: | 4028177044159 |
| Zolltarifnummer: | 85369010 |

Produkt-Merkmale

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passend für Sammelschienen: | Typ: Flachkupferschienen Querschnitt (Stärke): von 3 mm bis von 5 mm |
| Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte: | von 1 mm ² bis von 4 mm ² feindrätig mit Aderendhülse: von 1 mm ² bis von 4 mm ² massiv: von 1 mm ² bis von 4 mm ² |

Approbationen

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Approbationen | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| Erklärungen | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| Zertifikate | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |

Downloads / CAD

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dokumentationen | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Videos | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
|---------------|--------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| CAD-Zeichnungen | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenblätter |  Technik im Detail (DE) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Kennlinien | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Treiber/Software | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 3 - 5 mm
Technische Daten
Breite:8,0
Höhe min.: -
Höhe max.: -
Anschlussart
Rundleiter: 1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60
