

Netzgerätesteckverbinder
Power supply connectors
Connecteurs d'alimentation

Gegenstückepaare
 Pairs of counterparts
 Paires de pendants

Eigenschaften der Kupplungen
 Characteristics of sockets
 Caractéristiques des embases

| Kupplungen Sockets Connecteurs femelles | Stecker Plugs Connecteurs mâles | | | | | | | | | | | | Eigenschaften der Kupplungen Characteristics of sockets Caractéristiques des embases | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|-----------|--|-----------|------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----|-----|-------------------|
| | 1630 01 | 1630 02 | 1636 01 | 1636 02 | 1636 03 | 1636 04 | 1636 05 | NES 1 | NES/J 135 | NES/J 21 | NES/J 21 W | NES/J 210 | NES/J 25 | NES/J 250 | XNES/J 210 | XNES/J 250 | J-Reihe/J-range DIN 45323 | JEITA RC 5320 A | JEITA RC 5322 | gerade/straight | winkelig/angular | Kabel/cable | THT | SMT | Öffner/break con. |
| 1613 03 | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 04 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 05 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 07 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 09 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 10 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 11 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 12 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | • | | • |
| 1613 13 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • |
| 1613 14 | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1613 15 | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1613 18 | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1613 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1613 20 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | |
| 1614 09 | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 10 | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 14 | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| 1614 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB 1 R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB 21 R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB/J 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB/J 21 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB/J 21 R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB/J 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB/J 25 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEB/J 25 R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEK/J 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |
| NEK/J 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | |