

Artikel-Nr.: 1504008

**Bez.: Messleitung LifYY, hochflexibel, feinstdrähtig, doppelt isoliert
1,00 mm² (256 x 0,07 mm) A.D. 3,75 mm, rot**



Aufbau:	
Leiter:	El-Cu-Litze 259 x 0,07 mm => 1,00 mm ² , blankweich
Isolation:	Soft-PVC, Farbe natur (beige) Shorehärte (A) 78 ± 3
Mantel:	Soft-PVC, Farbe rot Durchmesser: 3,80 ± 0,20 mm Shorehärte (A) 70 ± 3 vollaufgespritzt, talkumiert
Bedruckung:	optional
Technische Angaben:	
Prüfspannung:	> 6 kV bei 50 Hz eff. über 1 Minute
Isulationswiderstand:	min. 20 Mohm x km bei 20°C
Leiterwiderstand:	max. 19,5 Ohm/km bei 20°C
Betriebsspannung:	max. 1000 V
Temperaturbereich:	in Ruhe: -30 bis +70 °C in Bewegung: -10 bis +70 °C

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

**BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Markenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de**