

**TRENNSCH. 400X2,8
MM F.METALL (25,4)**



Trennsch. 400X2,8 mm f.Metall (25,4)

• Anwendung:

- Geeignet für Kappsägen/stationäre Pendelhobel/Schleifer;
- **Maximal Antriebsleistung** von 3 PS/2,4 kW
- Verstärkt mit 2 Außengeweben
- **Extra grobe** Körnung
- aus **Premium-Aluminiumoxid** in Phenolharz für anspruchsvolle Anwendungen und gute Ergebnisse

• Hauptnutzervorteile:

- Sorgt für **hohe Stabilität** und **Sicherheit** beim Schneiden
- Kombiniert enorme **Trennleistung** in Metall mit **maximaler Sicherheit**
- Eignet sich auch für **anspruchsvolle Anwendungen**

• Zielgruppe:

- **Fertigungsarbeiter allgemein**



ID: 140410

TTNR	EAN Code	Bezeichnung	VSE	VPI	Rabattgruppe	UVP exkl. MwSt. in EUR	UVP exkl. MwSt. in CHF
2608600544	3165140218665	Trennsch. 400X2,8 mm f.Metall (25,4)	10	1	C0H		