

Festo AG & Co. KG

1231120

Schalldämpfer AMTE-M-LH-M3

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	95 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	55 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 - 80 °C
Produktgewicht	0,4 g
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG