


# Steckverbindung QS-4

Teilenummer: 153031

★ Kernprogramm

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 2,6 mm                                                                                                                            |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                               | 10                                                                                                                                |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C                                                                                                                     |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Produktgewicht                             | 5 g                                                                                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                                                                |
| Farbe Lösering                             | blau                                                                                                                              |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                                                                                                               |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |