

Festo AG & Co. KG

186353

## L-Steckverschraubung

### QSML-M7-6

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                   | Mini                                   |
| Nennweite                                  | 2,4 mm                                 |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                              |
| Einbaulage                                 | beliebig                               |
| Gebindegröße                               | 10                                     |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 6 bar                          |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 - 14 bar                         |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 80 °C                            |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                       |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 3,35 Nm                                |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %                                 |
| Produktgewicht                             | 6,2 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde M7                        |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm     |
| Farbe Lösering                             | blau                                   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                           |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                    |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                    |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Schlauchdichtung     | NBR                          |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |

© 2018 Festo AG & Co. KG