

Akku-Schlagschrauber

DTD172Z

18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹

Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi

Ein sehr kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber 18 V und Antriebsschaft 1/4" mit neuer One-Touch-Bit-Installation. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Das helle LED-Arbeitslicht kann zusätzliche als Handleuchte genutzt werden.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Tool Category	Schrauben und Bohren
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Drehmoment max.	180 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3800 min ⁻¹
Schallleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)

EAN 0088381748995

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Gummierter Griff für mehr Komfort bei der Arbeit
- Neue Schnellumschalttaste direkt über dem Schalter zum schnellen Wechsel zwischen dem registrierten und dem aktuellen Anwendungsmodus
- Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln
- Der bürstenlose Motor nutzt die Energie effizient, um Drehmoment und Drehzahl an die wechselnden Anforderungen anzupassen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



Optionales Zubehör

821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

