

Festo AG & Co. KG

578271

## L-Steckverbindung NPQH-L-Q6-E-P10

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 5 mm                                                                                                                              |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                               | 10                                                                                                                                |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 20 bar                                                                                                                    |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                                                             |
| Umgebungstemperatur                        | 0 - 150 °C                                                                                                                        |
| Produktgewicht                             | 17,2 g                                                                                                                            |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm                                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm                                                                                                |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing vernickelt                                                                                                                |
| Werkstoff Lösering                         | Messing vernickelt                                                                                                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | FPM                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |