

### Universal Schaltgerätentörmodul

RC, 230VAC/DC/75VA/W

230 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

#### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen





Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ECCLASS-12.0	27371013
--------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879020688
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

#### **Kompatibilität | Kompatibel zu**

Passende Schaltgeräte	universal
-----------------------	-----------

#### **Elektrische Daten**

Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
-------------------	---------

Halteleistung max.	75 W
--------------------	------

#### **Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC min.	110 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung AC max.	230 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung DC min.	110 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung DC max.	230 V
--------------------------	-------

#### **Installation | Anschluss**

Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
----------------------	----------------------------------

#### **Geräteschutz | Medien**

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

#### **Mechanische Daten | Materialdaten**

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
------------------------------------	-----

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

#### **Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	35 mm
------	-------

Breite	30 mm
--------	-------

Tiefe	18 mm
-------	-------

#### **Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------