

Langschaftdübel SXR

Empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels als Teil einer Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.
Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

Typ		SXR 6	SXR 8
Schraubendurchmesser	[mm]	4,5	6,0
Verankerungstiefe h_{nom}	[mm]	30	50
Minimaler Randabstand Beton c_{min}	[mm]	50	60
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{\text{empf}}^{2)}$			
Beton $\geq \text{C20/25}$	[kN]	0,25	0,40
Vollziegel $\geq \text{Mz 12}$	[kN]	0,20	0,30
Kalksandvollstein $\geq \text{KS 12}$	[kN]	0,20	0,30
Hochlochziegel $\geq \text{Hlz 12; } \rho \geq 1,0 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$	[kN]	0,10	0,10
Kalksandlochstein $\geq \text{KSL 12}$	[kN]	0,20	0,30

¹⁾ Gültig für verzinkte Schrauben (gvz) sowie für Schrauben aus nichtrostendem Stahl (R). Bei Verwendung von verzinkten Schrauben im Außenbereich sind Maßnahmen gegen eindringende Feuchtigkeit zu treffen. Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.