

# Akku-Schlagschrauber

## TD002GZ01

XGT • 40V max. • 1/4" • 170 Nm •  
0-3.700 min<sup>-1</sup>

**Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-  
Innensechskant-Werkzeugaufnahme und neuem  
Gehäusedesign.**

Starker Akku-Schlagschrauber mit 40 V max.  
Robustes Gerät durch den Einsatz von  
Aluminiumteilen und Gummipuffern. Dem Anwender  
stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten  
zur Auswahl. Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus –  
ein Spezialmodus für das Anziehen von  
Bohrschrauben. Inkl. LED-Arbeitslicht und  
zusätzlichem Leuchtmodus. Mit  
Doppelfedermechanismus.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment max.	220 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,9 kg

**EAN 0088381767804**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Mit Motorbremse
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



## Optionales Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

