

**Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm**

LED Glied, 230VAC/DC/50VA/W

230 V AC/DC

LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.



[Link zum Produkt](#)
**Abbildungen**


Abbildung stellvertretend


**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013           |
| ETIM-5.0                                   | EC000197           |
| GTIN                                       | 4048879012294      |
| Verpackungseinheit                         | 1                  |
| Zolltarifnummer                            | 85363010           |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                    |
| Halteleistung max.                         | 50 W               |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                    |
| Eingangsspannung AC min.                   | 195 V              |
| Eingangsspannung AC max.                   | 253 V              |
| Eingangsspannung DC min.                   | 195 V              |
| Eingangsspannung DC max.                   | 253 V              |
| <b>Diagnosen</b>                           |                    |
| Statusanzeige LED                          | gelb               |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                    |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                    |
| Beschichtung Kontakt                       | versilbert         |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz            |
| Material Gehäuse                           | PA                 |
| Material Kontakt                           | Bronze             |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                    |
| Höhe                                       | 37 mm              |
| Breite                                     | 45 mm              |
| Tiefe                                      | 30 mm              |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                    |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C             |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C              |
| Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13)     | 130 °C             |