

Schaltbild / Circuit Diagram:

Eingang / Input:

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC / 400 VAC
 Nennstrom / nominal current: 230 V: 0,82 AAC
 400 V: 0,47 AAC
 Umklemmbar / tappings: -
 Nennfrequenz / nominal frequency: 50 / 60 Hz
 Einschaltstrom eff. / inrush current eff.: 230V: 6,1 A
 400 V: 3,5 A
 Kurzschlußstrom / shortage current: 230 V: 9,5 A
 400 V: 5,5 A
 Leerlaufstrom max. / open circuit current max.: 230 V: 200 mA
 400 V: 110 mA

Anschluß über Federkraftklemmen max. / cage-clamp terminals max.: feindrähtig / stranded wire: 4,0 mm² / AWG 12
 eindrähtig / solid wire: 4,0 mm² / AWG 12
 Anzugsmoment / clamping torque: PE 1,5 Nm
 Betriebsanzeige / operating indicator: -
 Primäre Absicherung / primary fuse: 230 V: ext. T 1 A 250 V (UL listed)
 400 V: ext. T 0,6 A 500 V (UL listed)

Ausgang / Output:

Nennspannung / nominal voltage: 24 VAC
 Nennstrom / nominal current: 6,67 AAC
 Nennleistung / nominal power: 160 VA
 Leerlaufspannung / open circuit voltage: 27 VAC
 Anschluß über Federkraftklemmen max. / cage-clamp terminals max.: feindrähtig / stranded wire: 4,0 mm² / AWG 12
 eindrähtig / solid wire: 4,0 mm² / AWG 12
 Anzugsmoment / clamping torque: -
 Betriebsanzeige / operating indicator: -
 Sekundäre Absicherung / secondary fuse: ext. T 8 A 250 V (UL listed)

Sonstiges / Additional Data:

Schutzart nach / IP rating according to: EN 60529 IP 20 / EN 61558 IP 00 (Only for indoor use)
 Isolationsprüfspannungen / isolation testing voltage:
 Eingang- Ausgang / input- output: 4,8 kVAC
 Eingang- PE / input- PE: 2,5 kVAC
 Ausgang- PE / output- PE: 0,5 kVAC
 Restwelligkeit/ ripple: -
 Verlustleistung / power loss: 29 VA
 Wirkungsgrad typ. / efficiency typical: 84 %
 Gewicht / weight: 2,65 kg
 Umgebungstemperatur / ambient temperature: -20...+40°C (Betaung unzulässig / bedewing not allowed)
 Lagertemperatur / store temperature: -40...+80°C
 Isolationsklasse / isolation class: B
 Einbaulage / mounting position: beliebig / for any mounting position
 Maße in mm / dimensions in mm: 101 x 97 x 106 (H x B x T); 86,5 x 84 x 4,8 (a x b x c)
 Befestigung / fastening: Im Rechteck (a x b) mit M4-Schrauben oder schnappbar auf Tragschiene TH35-15.
 (Bitte beachten Sie die maximal zulässige Belastung Ihrer Tragschiene entsprechend EN 60715) / In the rectangle (a x b) with M4-screws or mounting on mounting rail TH35-15.(Please consider the maximum permissible load of your mounting rail according to EN 60715)
 Farbe / colour: schwarz / black


Nach IEC 60038 kann die Netzspannung sich um ±10% ändern.
 Die Bemessungsleistung des Transformators muss entsprechend ausgewählt werden. / After IEC 60038 the input voltage can change about ±10%. The transformer rating power must be suitable selected.

CE-Kennzeichnung / CE-Marking:

Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG) / Low Voltage Directive (2006/95/EC)
 -EN 61558-2-6
 EMV-Richtlinie (2004/108/EG) / EMC-Directive (2004/108/EC)
 -EN 62041 Kategorie 0 / Kategorie 0



Zulassungen / Certifications:



Höhe über alles / overall depth: 106mm

Datenblatt / Data sheet

Bearbeitet/design: Geprüft/check:
 Name/name: JF KS
 Datum/date: 16.07.08 16.07.08
 Abt./dept.: Entw. Entw.

Transformator / Transformer
 MTS 0160-230-400/24 FEDERKRAFTKLEMMEN



6686343

DB

Blatt/sheet-
 Nr. 1/1