

**MICO FUSE 250 Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig**

IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC

MICO FUSE 250  
 8 Kanäle  
 Summenstrom: max. 40 A



**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121
ECLASS-11.1	27142121

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

ECCLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335270
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363030
<b>Elektrische Daten   Versorgung</b>	
Betriebsspannung AC max.	250 V
Betriebsspannung DC max.	250 V
Betriebsstrom max.	6 A
Summenstrom max.	40 A
<b>Installation</b>	
Anschlussquerschnitt Eingänge max.	16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Ausgänge min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Ausgänge max.	4 mm <sup>2</sup>
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	90 mm
Breite	70 mm
Tiefe	80 mm
<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Derating ab	40 °C
<b>Anschlusstyp 3</b>	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	In
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8